



品番：EA719K-55

品名：30°-130°アングルプロトラクタ



販売価格	15,300円(税抜) / 16,830円(税込)		
カタログ価格	15,300円(税抜) / 16,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/02 13:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0095ページ0737ページ		



#### 仕様

メーカー	新潟精機	型番	AP-130
用途	圧接部、突き合わせ継手の折れ曲がり角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度、板材はさみ角度測定に	測定範囲(サイズ)	・開先(ベベル)角度:はさみ角度30~130° (最小読取値:1°) ・突合せ継手・圧接部の折れ曲がり角度:0~90° ・仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180°
精度	角度測定:±0.5°	サイズ	90×1.5×105mm
材質	ステンレス	付属品	プラスチックケース

3種の測定ポイントがあらゆる角度測定に対応します。

溶接前後の部材の角度測定が広範囲にできます。

圧接後の膨らみ、溶接後の余盛に干渉せずに直接測定が可能です。

板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応します。

反射しにくいシルバー仕上げです。

堅牢、軽便で携帯に便利(プラスチックケース付)です。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.