

品番：EA719K-66

品名：56-100 ガスケット溝幅測定限界ゲージ



販売価格	5,180円(税抜)／ 5,698円(税込)		
カタログ価格	5,180円(税抜)／ 5,698円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/11 11:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

仕様

メーカー	新潟精機	型番	GSW-7
適用リング番号	56、67、71、100	サイズ(mm)	A:80 B:70
フランジ溝幅	30.18mm	板厚	1.5mm
精度	フランジ溝幅の許容差:±0.20mm 角度の許容差:±0.5°	材質	ステンレス
用途	リングジョイントガスケットを取り付ける、フランジの溝幅の可否を判定する限界ゲージです。		
各種リング番号に対応しています。			
GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.