




品番：EA719K-82

品名：-50/50mm マルチ段差ゲージ



販売価格	6,900円(税抜)／7,590円(税込)		
カタログ価格	6,900円(税抜)／7,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/23 03:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0753ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	MSG-50
測定範囲	－50～50mm	測定範囲(サイズ)	本体直尺目盛:50-0-50mm 余盛高さ:100mm(幅:約38mm)
器差	±0.15mm	目量	1mm
サイズ	77×5×120mm	材質	直尺:ステンレス ディップス:真鍮
重量	51g	用途	機械や治具、構造物の段差測定に
縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.