

品番：EA720CB-43


品名：16mmx3.5m メジャー(ストップ付)



販売価格	2,430円(税抜) / 2,673円(税込)		
カタログ価格	2,430円(税抜) / 2,673円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/23 18:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0718ページ		



●固定爪(引っ掛け測定専用)



【特級ネオロック】は検査証付
JIS1級 長さ許容差(GB 8902:2011) ±0.2mm以内
※JIS1級 長さ許容差(GB 8902:2011) ±0.2mm以内
※JIS1級 長さ許容差(GB 8902:2011) ±0.2mm以内

長さ	3.5m
幅	16mm
重量	128g



仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	S16-35NK SP
全長	3.5m	幅	16mm
材質	バネ:スチール テープ:スチール(アクリル樹脂コート) ケース:ABS樹脂	目盛仕様	メートル
重量	128g		
JIS1級			
ショックアブソーバー付			
固定爪(引っ掛け測定専用)			
独自規格を採用した「特級」高精度「長さ許容差:±0.2mm以内」(JIS1級許容差3分の1以下)			
455mmピッチスタッドマーク			
長さ検査証付(※試験/校正証明書ではありません)			
社内校正用標準器に、加工・検査時の寸法測定に。			
手にフィットするコンパクトなデザイン			
ストラップ付			
スライド式ストッパー付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.