


品番：EA720YH-75

品名：200mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,500円(税抜) / 13,750円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,500円(税抜) / 13,750円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/12 02:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0735ページ | | |



反射防止マット仕上げステンレススチール

仕様

| | | | |
|---------|------------------------|-----|------------------------------|
| 全長 | 200mm | 刃厚 | 刃先:約1mm しのぎ:5mm 腹:約9mm |
| 幅 | 全長:約36mm エッジ幅:約13mm | 真直度 | 2.3 μ m |
| 材質 | ステンレス | | |
| 絶縁ハンドル付 | | | |
| 木箱入 | | | |

代替品

| | |
|--|---|
| | <p>品番 EA720YS-12</p> <p>コメント 真直度変更しております。</p> |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

