

品番：EA720YW-20

品名：1000mm セーフティーカッターガイド



販売価格	6,760円(税抜) / 7,436円(税込)		
カタログ価格	6,760円(税抜) / 7,436円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/26 09:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	シンワ測定	型番	65066
測定目盛	1000mm	サイズ(W×D×T)	1020×80×15mm
精度	±0.6mm	真直度	0.4mm以下
材質	本体:アルミ 細板:ステンレス 保護キャップ:ポリアセタール樹脂 スベリ止:ゴム	重量	920g
用途	・長さの測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規用に。 ・石膏ボードやベニヤ板などのカッティング作業に。		

★刃から手を守る、高さ30mmのガード付

ガードはたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。

保護キャップ付で材料に傷をつけません。

カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を張り付けてあります。

しっかり固定できるスベリ止めゴムを採用しました。

代替品

--	--

品番 EA720YW-2

コメント 仕様ご確認下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.