

品番：EA720Z-3

品名：0.3 - 50m レーザー距離計



販売価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/04 20:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0711ページ		



### 仕様

メーカー	シンワ測定	型番	78163
測定範囲	0.3~50m	最小表示単位	1mm
測定精度	±2.0mm(条件による)	波長	620~690nm
出力	<1mW(クラスII)	測定機能	距離、面積、容積、ピタゴラス機能、連続測定、オートパワーオフ、メモリー呼び出し、加算・減算
測定基準	本体先端、底部	電源	単4電池×2本(付属)
サイズ	47(W)×26(D)×122(H)mm	重量	120g
三脚ねじ径	1/4" (※三脚アダプターは付属してありません)	付属品	ストラップ
使用温度	0~40℃	保管温度	-20~70℃
防塵・防水性能	IP54	材質	本体:ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂
オートパワーオフ	無操作状態で約3分	用途	建築現場や内装工事など様々な距離の測定に。

間柱や幅木、廻り縁の長さ測定などの大作業時に便利な尺相当表示機能付です。

明るい場所でも読み取りやすい、黒地に白文字の液晶を採用しました。

ボタンを押した時に生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。

防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコりに強い設計です。

測定ボタンを押す際の手ブレを軽減するセルフタイマー機能付です。

測定基準切替、面積・容積測定、ピタゴラス(2・3点)測定、加算・減算機能などが搭載され、様々なシーンで活躍できる、多機能タイプです。

記録したい数値だけをメモリーすることができ、後で呼び出して使用できる特定測定値記録機能付です。

連続して距離を測れる連続距離測定機能付です。

操作音のON・OFF切り替えが可能です。

PSC認証適合製品です。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.