

品番：EA720ZB-12C

品名：0.05- 50m レーザー距離計



販売価格	14,800円(税抜)／16,280円(税込)		
カタログ価格	14,800円(税抜)／16,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2024/05/18 05:42現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GLM500
光源	レーザーダイオード	波長	635nm
出力	1mW以下(クラス2)	機能	距離測定、面積測定、体積測定、 間接・ピタゴラス測定(3種)、 傾斜測定、連続測定、 測定値の加算・減算、 カラー液晶ディスプレイ、 自動電源オフ
3つの測定基準可	本体の先端、底部、 三脚取付	測定範囲	距離測定:0.05～50m 傾斜測定:0～360°
測定単位	距離測定:0.5mm 傾斜測定:0.1°	測定精度	距離測定:±1.5mm(標準測定時) 傾斜測定:±0.2°(補正後)
保管温度範囲	－20℃～+70℃	電源	単4アルカリ乾電池×2本(付属) (最高約10,000回の測定)
自動電源オフ	約5分(連続測定時を除く)	防塵・防水性能	IP54(電池収納部を除く)
サイズ	45(W)×24(D)×106(H)mm	重量	100g(乾電池含む)
三脚ねじ径	1/4”	付属品	ストラップ、 単4アルカリ乾電池2本(テスト用)

直感的操作が可能・カラー液晶採用で、様々な測定作業をさらに分かりやすく行える！

測定結果・測定モードは一目瞭然			
現場作業に耐える高い防塵・防水性能IP54 (電池収納部を除く)			
角度センサー内蔵で傾斜測定も可能			
傾斜計や水準器としても使用することができます。 また、距離と角度を同時測定できるのでピタゴラス測定も簡単にできます。			
使用温度範囲	－10～＋45℃(最小・最大、連続測定 モード:－10～＋40℃)		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番	EA720ZB-16
	コメント	仕様ご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.