

品番 : EA720ZB-16

品名 : 0.05- 40m レーザー距離計



販売価格	15,800円(税抜)／17,380円(税込)		
カタログ価格	15,800円(税抜)／17,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/01/13 12:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0712ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GLM400
光源	レーザーダイオード	波長	635nm
出力	1mW以下	測定範囲	0.05～40m
最小測定単位	0.5mm	測定精度	±1.5mm
使用温度範囲	-10～45°C	保管温度範囲	-20～70°C
電源	単4アルカリ乾電池×2本(付属)	自動スイッチオフ	約5分(連続測定時を除く)
サイズ	45(W)×24(D)×106(H)mm	重量	約100g
防塵・防水	IP54	三脚用ねじ穴	1/4"(6.35mm)
付属品	ストラップ、単4アルカリ乾電池×2本	3つの測定基準可	本体先端、底部、三脚取付
機能	距離、面積、容積・体積、加算・減算測定、ピタゴラス、連続測定、バックライト、オートパワーオフ		

本体右下の測定単位設定ボタンを1回押すだけで任意の測定単位(cm/m)に切り替えできます。

重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術

斜めからでも測定数値が見やすい。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.