品番: EA720ZB-19A

品名: 0.15-20m レーザー距離計



販売価格	14,000円 (税抜)/15,400円(税込)				
カタログ価 格	14,000円(税抜)/15,400円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/22 10:18現在)				
商品入数	1	販売単位	ST		
カタログ ページ	0722ページ				



仕様

メーカー	ボッシュ					
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。						
型番	ZAMO3※ESCOオリジナルセット品	光源	レーザーダイオード			
波長	635nm	出力	1mW以下(クラス2)			
測定基準	本体後方端部	測定範囲	0.15~20m			
最小表示単位	1mm	測定精度	±3mm(標準測定時)			
使用温度範囲	−10℃~+40℃	保管温度範囲	−20℃~+70℃			
機能	距離、連続測定、 オートパワーオフ(約5分 ※連続測定 時除く)	電源	単4アルカリ電池×2本(付属)			
サイズ	38(W)×105(D)×22(H)mm	重量	86g(乾電池含む)			
付属品	防水ケース、単4アルカリ電池(テスト 用×2本)					

全長10.5cm、重さ86gの超軽量コンパクトボディー

別売アクセサリー使用で、曲線・曲面も測れるレーザー距離計

ケース付

余裕の20m計測

ワンタッチ操作

測定値が見やすいバックライト付き液晶ディスプレイ

代替品



品番 EA720ZB-26

コメント 0.05-40m (ケース付)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.