品番: EA720ZB-26

品名: 0.05-40m レーザー距離計(ケース付)



販売価格	17,200円 (税抜)/18,920円(税込)				
カタログ価 格	17,200円(税抜)/18,920円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/22 08:13現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	0722ページ				





インチ・ミリ換算表 14…6.35mm % …9.53mm ½~…12.7mm % …19.05mm 1~…25.4mm 1½~…38.1mm

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GLM400※ESCOオリジナルセット品
測定範囲	0.05~40m	最小表示単位	0.5mm
測定精度	±1.5mm(条件による)	波長	635nm
出力	1mW以下(クラス II)	機能	距離、面積、容積・体積、加算・減算測 定、ピタゴラス、連続測定、バックライト、 オートパワーオフ
3つの測定基準可	本体の先端、底部、三脚取付	防塵·防水	IP54
電源	単4電池×2本(付属)	サイズ	45(W)×24(D)×106(H)mm
重量	100g	三脚ねじ径	1/4"
付属品	ストラップ	光源	レーザーダイオード
自動電源オフ	約5分(連続測定時を除く)	使用温度範囲	−10℃~+45℃
保管温度範囲	−20℃~+70℃		

ケース付

屋内専用

本体右下の測定単位設定ボタンを1回押すだけで任意の測定単位(cm/m)に切り替えできます。

重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術

斜めからでも測定数値が見やすい。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入くだい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.