

品番：EA720ZB-26

品名：0.05- 40m レーザー距離計(ケース付)



販売価格	17,700円(税抜)／ 19,470円(税込)		
カタログ価格	17,700円(税抜)／19,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/20 18:10現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0712ページ		



インチ・ミリ換算表	
1/4" ~ 6.35mm	3/8" ~ 9.53mm
1/2" ~ 12.7mm	3/4" ~ 19.05mm
1" ~ 25.4mm	1 1/2" ~ 38.1mm

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GLM400※ESCOオリジナルセット品
測定範囲	0.05～40m	最小表示単位	0.5mm
測定精度	±1.5mm(条件による)	波長	635nm
出力	1mW以下(クラス II)	機能	距離、面積、容積・体積、加算・減算測定、ピタゴラス、連続測定、バックライト、オートパワーオフ
3つの測定基準可	本体の先端、底部、三脚取付	防塵・防水	IP54
電源	単4電池×2本(付属)	サイズ	45(W)×24(D)×106(H)mm
重量	100g	三脚ねじ径	1/4"
付属品	ストラップ	光源	レーザーダイオード
自動電源オフ	約5分(連続測定時を除く)	使用温度範囲	-10℃～+45℃
保管温度範囲	-20℃～+70℃		
ケース付			
屋内専用			
本体右下の測定単位設定ボタンを1回押すだけで任意の測定単位(cm/m)に切り替えできます。			
重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術			

斜めからでも測定数値が見やすい。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.