

品番 : EA720ZB-36

品名 : 0.15- 30m レーザー距離計



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,400円(税抜)／11,440円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,400円(税抜)／11,440円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/01/13 15:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0712ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--------------------------|-------------|----------------------|
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GLM30-23 |
| 測定範囲 | 0.15~30m | 最小測定単位 | 1.0mm |
| 測定精度 | ±1.5mm | 光源 | レーザーダイオード |
| 波長 | 635nm | 出力 | <1mW(クラス II) |
| 機能 | 距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定 | 使用温度範囲 | -10~45°C |
| 保管温度範囲 | -20~70°C | 自動電源オフ | 約5分 |
| 測定基準点 | 後方端部 | 測定時間 | 約0.5~4.2秒 |
| 最大相対湿度 | 90% | 使用可能標高 | 2000m(最高) |
| 汚染度 | 2 | レーザービーム拡がり角 | <1.5mrad(全角) |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | サイズ | 43(W)×24(D)×100(H)mm |
| 重量 | 90g | 材質 | PC-ABS+TPE |

三脚ねじ穴なし

コンパクトで高精度±1.5mmで正確な測定を実現
使いやすさ抜群のシンプルモデル

最大測定距離30m

距離、面積、連続測定

見やすいディスプレイ
滑りにくいラバーグリップ

※屋内使用に適しています。

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.