品番: EA720ZB-42

品名: 0.05-50m レーザー距離計(グリーンレーザー)



販売価格	24,900円 (税抜)/27,390円(税込)				
カタログ価 格	24,900円(税抜)/27,390円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 09:11現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0722ページ				



















仕様

メーカー	ボッシュ				
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。					
型番	GLM50-27CG	測定範囲	0.05~50m		
最小測定単位	測定距離:0.5mm/傾斜測定:0.1°	測定精度	測定距離:±1.5mm/傾斜測定:±0. 2°		
波長	515nm	出力	1mW以下(クラス II)		
防塵·防水	IP65	機能	距離、面積、体積、容積、連続測定、ピタ ゴラス機能、壁面積、等間隔、傾斜、加 算・減算測定、バックライト、オートパ ワーオフ		
測定基準	前方・後方端部、1/4インチネジ穴	電源	単3アルカリ乾電池×2本(付属)		
サイズ	53(W)×29(D)×119(H)mm	重量	170g		
付属品	キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池 2本(テスト用)	使用温度範囲	−10~45°C		
保管温度範囲	-20~70°C	自動電源オフ	約5分(連続測定時を除く)		

直感的操作が可能

ヘルプガイド機能付きで測定操作がわかりやすい。

耐久性

過酷な条件に耐えるシリコンキーパッド

グリーンレーザー

視認性に優れたグリーンレーザーを採用。

見やすいカラーディスプレー

文字の拡大表示も可能で数値がハッキリ読み取れます。

強靭なラバーハウジングIP65対応

水・粉じんなど様々な条件に耐える保護設計。

360℃傾斜センサー

簡単な角度測定と水準測量が可能。

音と振動のフィードバッグ

測定が完了すると音と振動でお知らせします。

テープメジャー機能

ディスプレーがメジャー(目盛り)表示になります。

"スマキョリ"データ転送機能

専用の無償アプリ「MeasureON」を使用することで測定結果を転送。データの文書化も可能。

カラー液晶ディスプレイ

視認性の高いグリーンレーザーを採用(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)

耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.