

品番：EA720ZB-43

品名：0.08-100m レーザー距離計



販売価格	44,300円(税抜)／ 48,730円(税込)		
カタログ価格	44,300円(税抜)／48,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/20 20:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0712ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GLM100-25C
測定範囲	距離測定(標準):0.08～100m 距離測定(測定に不利な環境下):0.08～60m ピタゴラス測定の傾斜:0～360°(4×90°) 傾斜測定:0～360°(4×90°)	最小測定単位	距離測定:0.5mm 傾斜測定:0.1°
測定精度	距離測定(標準):±1.5mm 距離測定(測定に不利な環境下):±3.0mm 傾斜測定:±0.2°	波長	650nm
出力	<1mW(クラスⅡ)	機能	距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、Bluetoothによる測定結果の転送
サイズ	64(W)×28(D)×142(H)mm	重量	230g
三脚ねじ径	1/4"	使用温度範囲	-10～45℃
保管温度範囲	-20～70℃	最大相対湿度	90%
使用可能標高	2000m(最高)	レーザー光径	約9mm(測定距離:10m) 約90mm(測定距離:100m) ※周辺温度25℃の場合

防じん・耐水性能	IP54(電池収納部を除く)	電源	単3形アルカリ乾電池×3本(付属)
付属品	キャリングケース	材質	PC-ABS+TPE
測定単位	0.5mm 0.1°	測定値メモリー件数	50件
操作音	あり	測定時間	0.5秒未満、4
レーザーカラー	赤	自動電源オフ	5分
デジタルビューファインダー	内蔵	データ転送	Bluetooth(TM)4.2 Low Energy

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
データ転送レーザー距離計
8倍ズームファインダーで屋外測定が可能
大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面
スマートフォン、タブレットPCに連動
最大測定距離100m
距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン！

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.