品番: EA720ZB-9C

品名: 0.15-20m レーザー距離計



販売価格	12,000円 (税抜)/ 13,200円(税込)				
カタログ価 格	12,000円(税抜)/13,200円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/22 09:11現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0722ページ				

















仕様

メーカー	ボッシュ	型番	ZAMO3
光源	レーザーダイオード	波長	635nm
出力	1mW以下(クラス2)	測定基準	本体後方端部
測定範囲	0.15~20m	最小測定単位	1mm
測定精度	±3mm(標準測定時)	使用温度範囲	-10℃~+40℃
保管温度範囲	−20℃~+70℃	機能	距離、連続測定、 オートパワーオフ(約5分 ※連続測定 時除く)
電源	単4アルカリ電池×2本(付属)	サイズ	38(W)×105(D)×22(H)mm
重量	86g(乾電池含む)	付属品	単4アルカリ電池(テスト用×2本)

全長10.5cm、重さ86gの超軽量コンパクトボディー

別売アクセサリー使用で、曲線・曲面も測れるレーザー距離計

余裕の20m計測

ワンタッチ操作

測定値が見やすいバックライト付き液晶ディスプレイ

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品



品番 EA720ZB-16 コメント 0.05-40m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.