

品番：EA720ZC-1

品名：0.2- 20.0m レーザー距離計



販売価格	8,400円(税抜)／9,240円(税込)		
カタログ価格	8,400円(税抜)／9,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/07 13:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様



メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	LR-20
測定範囲	0.2～20m(条件による)	最小表示単位	1mm
測定精度	±3.0mm	測定機能	●距離 ●オートパワーオフ ●バックライト
測定基準	本体先端、底部	電源	単4電池×2本(付属)
電池寿命	約3000回(アルカリ乾電池使用時)	サイズ	38(W)×24(D)×100(H)mm
重量	約80g(電池含む)	レーザークラス	クラス2
レーザー波長	630～670nm	レーザー出力	1mW以下
使用温湿度	0～+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-10～+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
用途	建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場や、一般家庭、引っ越し/模様替えなどの採寸に。	付属品	●取扱説明書(保証書付) ●単4型乾電池×2本

長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます

三脚ねじ穴なし

連続測定で、移動しながら測定が可能です。

測定基準の設定で、壁面からの距離も測定できます。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品



品番 EA720ZB-19A

コメント メーカー違い仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.