

品番：EA720ZC-2

品名：0.2- 40.0m レーザー距離計



販売価格	12,100円(税抜)／13,310円(税込)		
カタログ価格	12,100円(税抜)／13,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 05:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	LR-40
測定範囲	0.2～40m(条件による)	最小表示単位	1mm
測定精度	±2.0mm	測定機能	距離・面積・ピタゴラス測定、連続測定(最大/最小)、オートパワーオフ、バックライト付、ピープ音
測定基準	本体先端、底部	電源	単4電池×2本(付属)
電池寿命	約3000回(アルカリ乾電池使用時)	サイズ	48(W)×27(D)×120(H) mm
重量	約120g(電池含む)	レーザークラス	クラス2
レーザー波長	630～670 nm	レーザー出力	1mW以下
使用温湿度	0～+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-10～+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
付属品	単4形乾電池×2、ソフトケース、クリップ、ストラップ		

- 長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます
- 消費生活用製品安全法に適合し、PSCマークが付いています
- 距離・面積・ピタゴラス測定(3点測定)の豊富な測定項目に対応しています
- 連続測定で、移動しながら測定が可能です

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品



品番 EA720ZC-4A

コメント 変更点:重量

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.