

品番：EA720ZL-11

品名：0.05-250m [充電式]レーザー距離計(三脚付)



販売価格	183,000円(税抜)／201,300円(税込)			
カタログ価格	183,000円(税抜)／201,300円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/19 11:47現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

メーカー	ライカジオシステムズ (Leica)	型番	D810
本体+三脚アダプター+アルミ三脚+ケース			
測定範囲	0.05～250m(条件による)	最小表示単位	0.1mm
測定精度	±1.0mm	波長	635nm
出力	<1mW(クラスⅡ)	チルトセンサー内蔵	範囲:360°
防塵・防水	IP54		
【A】世界初のタッチスクリーン・レーザー距離計			
【B】内蔵カメラによって、測定場所の撮影ができます(スクリーンショット機能)			
機能	距離、面積、体積、 ピタゴラス、三角形面積、 面積の角度、 最小・最大測定、ペインター、 水平距離、 ハイトラッキング、 距離の加算・減算、 ステイクアウト、 メモリー(10件)、 バックライト、タイマー、 スクリーンショット他	電源	3.7Vリチウムイオン電池
測定可能回数	約4000回	充電時間	約4時間(フル充電時)

サイズ	61(W)×31(D)×164(H)mm	重量	238g(電池含む)
三脚ねじ径	1/4”	付属品	携帯ケース×1個、 ストラップ×1個

代替品

	品番 EA720ZB-14A コメント 違い:メ-カ-、測定範囲など
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.