

品番：EA720ZT-6B

品名：0.1-30m レーザー距離計



販売価格	10,300円(税抜)／ 11,330円(税込)		
カタログ価格	10,300円(税抜)／11,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/15 03:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0711ページ		



仕様

メーカー	TJMデザイン (Tajlma)	型番	TSFLK-G03BK
測定範囲	0.1～30m(条件による)	最小表示単位	1mm
測定精度	±2.0mm	波長	635nm
出力	<1mW(クラスⅡ)	機能	加算/減算、面積、体積、ピタゴラス2辺・3辺、バックライト
設定	測定基準	防塵・防水性能	IP40
測定基準	本体先端、底部	電源	単4電池×2本(付属)
サイズ	セフフックなし:44(W)×26(D)×117(H)mm セフフックあり:44(W)×33(D)×117(H)mm	重量	セフフック無し104g セフフック有り106g
材質	ケース:ABS樹脂	レーザークラス	クラス2
レーザースポット径	約6.0mm/10m 約30mm/30m	測定回数	最大7,000回
付属品	収納ケース、ケブラー製ストラップ、セフフック付電池フタ※セフフックなし電池フタは標準装備		
設計・施工で仕様頻度の高い機能を搭載			

ワンフィンガーで操作できる集中コントローラ採用
文字が大きくて見やすいバックライト付ディスプレイ
胸ポケットにも入るコンパクト設計
連続測定で距離をタイムリーに表示
三脚ねじ穴なし
ピタゴラス測定で、離れた場所からでも2ヵ所測定値により建物の幅や高さが測定出来ます。
お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。(セフホルダーは付属しません。) ※適合セフホルダーは下記のその他関連商品をご参照ください。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.