品番: EA720ZT-6B

品名: 0.1-30m レーザー距離計



販売価格	<b>10,600円</b> (税抜)/11,660円(税込)				
カタログ価 格	10,600円(税抜)/11,660円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/21 07:55現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0721ページ				

















## 仕様

メーカー	TJMデザイン(TaJlma)	型番	TSFLK-G03BK		
測定範囲	0.1~30m(条件による)	最小表示単位	1mm		
測定精度	±2.0mm	波長	635nm		
出力	<1mW(クラス II )	機能	加算/減算、面積、体積、ピタゴラス2辺・3辺、バックライト		
設定	測定基準	防塵・防水性能	IP40		
測定基準	本体先端、底部	電源	単4電池×2本(付属)		
サイズ	セフフックなし:44(W)×26(D)×117 (H)mm セフフックあり:44(W)×33(D)×117 (H)mm	重量	セフフック無し104g セフフック有り106g		
材質	ケース:ABS樹脂	レーザークラス	クラス2		
レーザースポット径	約6.0mm/10m 約30mm/30m	測定回数	最大7,000回		
付属品	収納ケース、ケブラー製ストラップ、セフフック付電池フタ※セフフックなし電池フタに標準装備				

設計・施工で仕様頻度の高い機能を搭載

文字が大きくて見やすいバックライト付ディスプレイ
胸ポケットにも入るコンパクト設計
連続測定で距離をタイムリーに表示
三脚ねじ穴なし
ピタゴラス測定で、離れた場所からでも2ヵ所測定値により建物の幅や高さが測定出来ます。

お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。(セフホルダーは付属しません。) ※適合セフホルダーは下記のその他関連商品をご参照ください。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

ワンフィンガーで操作できる集中コントローラ採用

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.