品番: EA721JR-21

品名:300mm デジタルアルミレベル(マグネット付)



販売価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)				
カタログ価 格	13,700円(税抜)/15,070円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>3</b> (2024/05/18 10:03現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0754ページ				



















## 仕様

メーカー	マイゾックス (myzox)	型番	DGLV-300
全長(mm)	300	重量(g)	381(電池含まず)
材質	アルミ製	幅	62.5mm
厚さ	28mm	傾斜測定精度	(0·90°):±0.1°以下 (その他):±0.2°以下
レベル精度	±1.0mm/m	電源	単4電池×2本(別売)
測定単位	角度(°)·勾配(%)·mm/m	測定範囲	4×90°(0~360°)
使用温度	0~40℃	最小表示	0.05°·0.08%·1mm/m
保管温度	-10℃~50℃	防塵防水	IP54
機能	<ul><li>・自己校正機能</li><li>・オートバッテリーオフ(静止後約3分)</li><li>・データホールド機能</li><li>・0セット機能</li><li>・液晶自動反転機能</li></ul>	付属品	・専用ケース ・勾配換算シール ・取扱説明書

明るい場所でもハッキリ見える! 高輝度LED採用のデジタル水平器

0°/90°をシグナル音でお知らせ。

バッテリー残量を電池マークでお知らせ

鉄骨などに張り付く強力 マグネットを内蔵。脱落防止に。	
丸い管にも設置しやすいV溝形状構造。	
高精度で360°計測	
角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読	

生活防水(生活レベル:小)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.