品番: EA721K-33

品名: 600mm レベル(マグネット付)



| 販売価格 | 4,660円 (税抜)/ 5,126円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 4,660円(税抜)/5,126円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/10/23 23:33現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | | |
| カタログページ | 0740ページ | | | | |













高精度で高い視認性の気泡管を採用しています

仕様

| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73383 |
|--------|-------------------------------|-------|--|
| 全長(mm) | 600 | 重量(g) | 475 |
| 気泡管感度 | 0.35mm/m=0.0201° | 精度 | ±1.0mm/m=±0.0573°以内 |
| 測定角度 | 0°、45°、90° | 材質 | 本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボ ネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 |
| 用途 | 建築、設備、工場などの水平、垂直、 45°の確認に。 | | |

傷や汚れを防ぐ取り外し可能な気泡管カバー付です。万が一、汚れたときはカバーの水洗いができます。 ※本体は防水構造ではありません。

必要に応じて水平の調整が可能です。

※ご自身で精度調整を行なった場合は、保証の対象外となります。なお、垂直気泡管、45°気泡管は調整できません。

全気泡管±1.0mm/mと高精度を実現しました。

クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50·1/100勾配測定ができます。

握りやすい大型取手付です。

| ボックス型でケガキやすい形状です。 |
|-----------------------|
| 垂直、45°気泡管付です。 |
| 測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。 |
| 高精度で高い視認性の気泡管を採用しています |

強力なヨーク付きマグネットで、鉄骨工事に便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.