

品番：EA721K-44

品名：43.5x67x80mm レベル(インパクトドライバー-用)



販売価格	1,810円(税抜)／1,991円(税込)		
カタログ価格	1,810円(税抜)／1,991円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/23 18:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0730ページ		



水平・鉛直測定可能

仕様

メーカー	エビス	型番	ED-45IP
サイズ(W×D×H)mm	43.5×67×80	重量(g)	28
材質	特殊樹脂	感度	0.50mm/m=0.0286°
精度	±2.50mm/m=±0.1432°以内	カラー	黒(スケルトン)
インパクトドライバー用			
地面・天井に対し鉛直の確認と穴あけができます。			
パイプ・ボール測定可能			
落下防止コード取付部付			
蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。			
固定樹脂バネを広げて簡単装着できます。			
丸型アクリル気泡管・4本線アクリル気泡管			
マキタ・HIKOKI対応			

