

品番：EA721K-53

品名：600mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)

	販売価格	19,600円(税抜)／21,560円(税込)		
	カタログ価格	19,600円(税抜)／21,560円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/23 19:50現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	0729ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	75318
全長(mm)	600	重量(g)	560
精度	±1.0mm／m=±0.0573°以内	気泡管感度	0.35mm／m=0.0201°
デジタル部表示精度	0°、90°の時:±0.1° 0°、90°以外の時:±0.2°	デジタル表示最小単位	角度:0.05° 勾配:0.1% 立ち上がり:1mm/m
材質	本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液	防塵・防水性能	保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)
オートパワーオフ	約10分	電源	単4電池×2本(付属)
使用温度	-10～50℃	測定範囲	90°×4方向(360°)
用途	・建築、設備、工場、などの角度、勾配の確認に。 ・1人作業や省力化に。		
防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)			
傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。			
汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)			

視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。
有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。
デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。
測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。
強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。
握りやすい取手付です。
簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。
任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。
ON／OFF切り替え可能なバックライト機能付です。
測定値を保持するホールド機能付です。
電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.