

品番：EA721K-6

品名：100x20x46mm レベル(ホケット型)



販売価格	1,850円(税抜)／2,035円(税込)		
カタログ価格	1,850円(税抜)／2,035円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/06/24 01:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0740ページ		



仕様

メーカー	エビス	型番	ED-10HLMB
サイズ(W×D×H)mm	100×20×46	重量(g)	84
感度	0.5mm/m=0.0286°	精度	±2.5mm/m=±0.1432°以内
材質	本体:アルミ合金押出材硬化処理 カバー:ABS樹脂	カラー	ブラック
建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付等の工事、日曜大工などの作業で水平・垂直の測定に			
測定基準面にV溝付でパイプ等が測定できます。			
強力磁石付(1個)で、鉄骨工事に便利です。			
蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。			
チェーン付で、工具つり等に吊るせます。			
4本線アクリル気泡管			
感度とは気泡が動き出す時の勾配です。 精度とは「0℃±精度」の範囲でのバラツキです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

