

品番：EA721K-71

品名：180mm 充電式デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)



販売価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
カタログ価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/11 20:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0729ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	75321
全長(mm)	180	重量(g)	175
精度	気泡管: $\pm 1.0\text{mm}/\text{m} = \pm 0.0573^\circ$ 以内 デジタル表示: $0^\circ, 90^\circ$ の時: $\pm 0.1^\circ$ 、 $0^\circ, 90^\circ$ 以外の時: $\pm 0.2^\circ$	感度	気泡管: $0.35\text{mm}/\text{m} = 0.0201^\circ$
デジタル表示最小単位	角度: 0.05° 勾配: 0.1% 立ち上がり: 1mm/m	防塵・防水性能	保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)
電源	リチウムイオン電池(内蔵)	電池容量	300mAh
連続使用時間	約30時間	使用温度	$-10 \sim 50^\circ\text{C}$
材質	本体: デジタル測定ユニット部: アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管: アクリル樹脂 液体: 石油系液	オートパワーオフ	無操作状態で約10分後
付属品	ACアダプター	用途	・デジタルで角度、勾配の確認に。 ・1人作業や省力化に。

コンパクトボディでも測定値が見やすい大型液晶です。

デジタルモジュールでも気泡管でも測定できるコンパクトデジタルレベルです。

厚さが20mmなので奥行きのない配電盤に安定して載せることができます。

大きな2つのボタンで高い操作性を実現しました。

繰り返し充電可能なりチウムイオンバッテリー内蔵なので、電池交換の必要がありません。

防塵・防水性能 保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)です。

水平気泡管の傷や汚れを防ぐ、水平気泡管カバー付です。水平気泡管カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管は防水仕様ではありません)。

クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。

0°、90°付近になると傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付なので、水平、垂直の微調整が容易に行えます

本体を逆さにすると、デジタル表示も自動的に上下反転します。

デジタルの測定は角度、勾配、立ち上がりを測定できます。

校正機能、ホールド機能、比較測定(ゼロセット)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能、電池消耗警告機能付

測定基準面はV字型溝付でパイプ測定もできます。

強力なヨーク付マグネットで、鉄骨工事に便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.