

品番：EA721K-72

品名：220mm 充電式デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,400円(税抜) / 15,840円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,400円(税抜) / 15,840円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/11 19:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0729ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|---|----------|--|
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 75322 |
| 全長(mm) | 220 | 重量(g) | 195 |
| 精度 | 気泡管: $\pm 1.0\text{mm/m} = \pm 0.0573^\circ$ 以内 デジタル表示: $0^\circ, 90^\circ$ の時: $\pm 0.1^\circ$ 、 $0^\circ, 90^\circ$ 以外の時: $\pm 0.2^\circ$ | 感度 | 気泡管: $0.35\text{mm/m} = 0.0201^\circ$ |
| デジタル表示最小単位 | 角度: 0.05° 勾配: 0.1% 立ち上がり: 1mm/m | 防塵・防水性能 | 保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ) |
| 電源 | リチウムイオン電池(内蔵) | 電池容量 | 300mAh |
| 連続使用時間 | 約30時間 | 使用温度 | $-10 \sim 50^\circ\text{C}$ |
| 材質 | 本体: デジタル測定ユニット部: アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管: アクリル樹脂 液体: 石油系液 | オートパワーオフ | 無操作状態で約10分後 |
| 付属品 | ACアダプター | 用途 | ・建築、設備などの水平、垂直の確認に。 ・デジタルで角度、勾配の確認に。 ・1人作業や省力化に。 |

コンパクトボディでも測定値が見やすい大型液晶です。

| |
|---|
| デジタルモジュールでも気泡管でも測定できるコンパクトデジタルレベルです。 |
| 厚さが20mmなので奥行きのない配電盤に安定して載せることができます。 |
| 大きな2つのボタンで高い操作性を実現しました。 |
| 繰り返し充電可能なりチウムイオンバッテリー内蔵なので、電池交換の必要がありません。 |
| 防塵・防水性能 保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)です。 |
| 水平気泡管の傷や汚れを防ぐ、水平気泡管カバー付です。水平気泡管カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管は防水仕様ではありません)。 |
| クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。 |
| 0°、90°付近になると傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付なので、水平、垂直の微調整が容易に行えます。 |
| 本体を逆さにすると、デジタル表示も自動的に上下反転します。 |
| デジタルの測定は角度、勾配、立ち上がりを測定できます。 |
| 校正機能、ホールド機能、比較測定(ゼロセット)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能、電池消耗警告機能付 |
| 測定基準面はV字型溝付でパイプ測定もできます。 |
| 強力なヨーク付マグネットで、鉄骨工事に便利です。 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.