

品番：EA721KG-1

品名：φ108x100mm 回転台(レーザーレベル用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 12,000円(税抜)／13,200円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 12,000円(税抜)／13,200円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/11/18 20:16現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0738ページ                      |      |   |



仕様

|                                 |                                   |        |                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------|
| メーカー                            | シンワ測定                             | 型番     | 76478           |
| サイズ(mm)                         | φ108×100                          | 重量(g)  | 800             |
| 材質                              | 回転台ベース:アルミダイカスト<br>レベルストッパー:ABS樹脂 | 三脚取付ネジ | 5/8インチ          |
| クランプ範囲                          | 28mm以内                            | 付属品    | 六角レンチ(円形気泡管調整用) |
| 用途                              | レーザービームを取り付けて水平の基準出しに。            |        |                 |
| 360°スムーズに回転します。                 |                                   |        |                 |
| 窓枠の位置出しなどに便利です。                 |                                   |        |                 |
| レーザーレベルを固定し、水平に回転させる事ができます。     |                                   |        |                 |
| 三脚に取付可能で、水平の高さ調整ができます。          |                                   |        |                 |
| 固定できるレーザーレベルは、ボックス型で幅が28mm以内です。 |                                   |        |                 |
| 円形気泡管は調整ができます。                  |                                   |        |                 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

