

品番：EA721XF-1

品名：32倍 オートレベル(三脚付)



販売価格	48,100円(税抜)／ 52,910円(税込)		
カタログ価格	48,100円(税抜)／52,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/20 18:10現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0707ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	77055
倍率	32倍	対物有効径	40mm
精度(1km往復測定)	±1.0mm	サイズ	209(W)×130(D)×142(H)mm
重量	1308g	望遠鏡(像)	正像
視界	1°30′	最短合焦距離	0.5m
スタジア乗数	100	スタジア加数	0
円型気泡管感度	8′/2mm	最小水平目盛	1°
自動補正機構	マグネットダンパー	自動補正範囲	±15′
繰り返し精度	0.3″	三脚取付ネジ	5/8インチ
底板型式	平面・球面	分解力	4.6″
防水保護等級	IPX4	付属品	・矯正針 ・六角レンチ ・下げ振り ・専用キャリングケース ・三脚 球面脚頭式
用途	土木作業の水平出しに。		

球面脚頭式三脚がセットになっています。

対象を捉えやすい視準器を搭載しています。

水平目盛盤付で1°単位で水平角を読み取ることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.