品番: EA721XF-1

品名:32倍 オートレベル(三脚付)



販売価格	51,300円 (税抜) / 56,430円(税込)				
カタログ価 格	51,300円(税抜)/56,430円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/22 06:57現在)				
商品入数	1	販売単位	ST		
カタログページ	0717ページ				











仕様

メーカー	シンワ測定	型番	77055
倍率	32倍	対物有効径	40mm
精度(1km往復測定)	±1.0mm	サイズ	209(W)×130(D)×142(H)mm
重量	1308g	望遠鏡(像)	正像
視界	1°30′	最短合焦距離	0.5m
スタジア乗数	100	スタジア加数	0
円型気泡管感度	8'/2mm	最小水平目盛	1°
自動補正機構	マグネットダンパー	自動補正範囲	±15′
繰り返し精度	0.3"	三脚取付ネジ	5/8インチ
底板型式	平面·球面	分解力	4.6"
防水保護等級	IPX4	付属品	・矯正針・六角レンチ・下げ振り・専用キャリングケース・三脚 球面脚頭式
用途	土木作業の水平出しに。		
球面脚頭式三脚がセットに			

対象を捉えやすい視準器を搭載しています。

水平目盛盤付で1°単位で水平角を読み取ることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.