

品番：EA721XM-10

品名：回転レーザーオートレベル(デジタル受光器セット)



販売価格	132,000円(税抜) / 145,200円(税込)		
カタログ価格	132,000円(税抜) / 145,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/31 02:46現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	マイゾックス(myzox)	型番	MJ-300S+SAT-OD
仕様	セット(三脚・受光器付)		
〈本体〉			
ライン	水平	使用距離	半径:0.5~300m(受光器使用時)
指示精度	±7.5mm/100m(±1.5")	自動補正範囲	±3.5°
波長	635nm	レーザー出力	2mW以下(クラス3R)
連続使用時間	約20時間	防塵・防水	IP54
電源	単2電池×4本(付属)	サイズ	205(W)×155(D)×205(H)mm
重量	1.85kg	三脚ねじ径	5/8"
付属品	・デジタル受光器 ・受光器用クランプ ・樹脂ケース		
〈受光器〉			
受光幅	90mm(-30~60mm)	数値表示範囲	80mm(-25~55mm)
受光角度	±45°	検出可能波長	450nm~800nm
受光単位(分解能)	0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0mm	防塵・防水	IP67

オートパワーオフ	約30分	サイズ	135×69×25mm
重量	約175g(電池除く)		
使用半径300m、自動整準機構搭載			
三脚・受光器付セット			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	<p>品番 EA721XM-10A</p> <p>コメント 変更点:三脚無し、受光器</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.