

品番：EA721XM-1B

品名：24倍 オートレベル



販売価格	40,000円(税抜)／ 44,000円(税込)			
カタログ価格	40,000円(税抜)／44,000円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2026/03/20 20:57現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	マイゾックス (myzox)	型番	GEO-24MD
倍率	24倍	対物有効径	30mm
精度(1km往復測定)	±2.0mm	最短合焦距離	60cm
視界	1°20′	円形気泡管感度	8′ / 2mm
分解力	4.5″	補正範囲	±15′
サイズ	195(W)×130(D)×145(H)mm	重量	本体:1.26kg ケース:0.6kg
防水防塵	IP54	付属品	・六角レンチ ・収納ケース ・垂球 ・調整ピン(視準線) ・レンズキャップ ・取扱説明書 ・球面専用三脚
自動補正機能			
揺れや振動に強いマグネットダンパー			
明るくシャープな高品質レンズ			
防塵・防滴仕様の安心ボディ あらゆる現場に対応			

代替品

	品番 EA721XM-2B コメント 28倍
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.