

品番：EA722CA-15

品名：-50～300℃/260mm 防水ペン型温度計



販売価格	2,980円(税抜)／3,278円(税込)		
カタログ価格	2,980円(税抜)／3,278円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/12 21:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	CT-320WP
センサータイプ	サーミスタ	センサーサイズ	φ 2.5×142mm
本体サイズ	30(W)×15(D)×260(H)mm (電池及びプローブキャップを含み)	重量	約37g (電池及びプローブキャップを含む)
電源	LR44 ボタン型電池 ×1個 (付属)	電池寿命	約1年 (1日約3時間の使用にて)
測定範囲	−50～+300℃	分解能	0.1℃
測定精度	±1℃ (-10.0～+100.0℃) ±2℃ (-50.0～-10.1℃、+100.1～+200.0℃) ±4℃ (+200.1～+300.0℃)	サンプリング	1回/秒
使用温湿度	0～+50℃ (但し、結露のないこと)	保存温湿度	-20～+65℃ (但し、結露のないこと)
防水構造	IPX7準拠	機能	データホールド、最高最低温度表示、クリップ

先端φ2.5mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい！

プローブキャップ付き。保管しやすく、さらに持ち手としても使える

食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理に！

測定温度範囲も広がり、活用の幅が広がります

IPX7準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.