

品番 : EA722CA-15B

品名 : -50~300°C/265mm 防水ペン型温度計



販売価格	2,800円(税抜) / 3,080円(税込)		
カタログ価格	2,800円(税抜) / 3,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 20:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0829ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	CT-321WP
分解能	0.1°C	測定精度	±1°C (-10.0~+100.0°C) ±2°C (-50.0~-10.1°C, +100.1~+200.0°C) ±4°C (+200.1~+300.0°C)
機能	データホールド、最高最低温度表示、クリップ	防水構造	IPX7準拠
電源	LR44×1個(付属)	サイズ	30(W)×15.5(D)×265(H)mm (電池及びプローブキャップを含み)
重量	約38g(電池及びプローブキャップ含む)	センサーサイズ	Φ3.5×142mm(先端 Φ2.2mm)
センサーティプ	サーミスタ	測定範囲	-50~+300°C
電池寿命	約1年(1日約3時間の使用にて)	サンプリング	1回/秒
使用温湿度	0~+50°C(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-20~+65°C(但し、結露のないこと)
水周りでの作業に強く、水洗いもOK!			

代替品

品番	EA722CA-15C
コメント	変更点:センサー径、オートパワー追加



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.