

品番 : EA722CA-29C

品名 : -50°C~300°C/380mm 防水ペン型温度計



販売価格	3,650円(税抜) / 4,015円(税込)		
カタログ価格	3,650円(税抜) / 4,015円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/10 04:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0814ページ		



IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!

### 仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	CT-375MWP
測定範囲	-50~+300°C	分解能	0.1°C
精度	±3°C (-50.0~-20.1°C) ±1°C (-20.0~+150.0°C) ±2°C (+150.1~+200.0°C) ±3°C (+200.1~+250.0°C) ±6°C (+250.1~+300.0°C)	防水性能	IP66
電源	CR2032コイン電池×1個(付属)	サイズ	30(W)×16(D)×380(H)mm プローブ: φ 3.5×275mm(先端φ 1.8mm)
重量	約44g(電池およびプローブキャップ含む)	センサータイプ	サーミスタ
電池寿命	約1年(1日約5時間の使用にて)	サンプリング	約2回/秒
使用温湿度	0~+50°C(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-20~+65°C、90%RH以下(但し、結露のないこと)
機能	ホールド、MAX/MIN表示機能付、バックライト	オートパワーオフ	約10分(解除不可)
材質	樹脂 プローブ:SUS304		

食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理に

メーカー従来品(CT-311WP)と比べて、より細くなった先端φ1.8mmの先細センサーティプ

応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくいです。

275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいです。

プローブ保護用カバー付き

裏面にマグネット付きで、レンジフードなどの金属面に貼り付けられます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.