

品番 : EA722CA-30B

品名 : -50°C~300°C 防水ペン型温度計



販売価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
カタログ価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/14 11:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0829ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	CT-419WP
測定範囲	-50~300°C	分解能	0.1°C(-9.9~+199.9°C)、それ以外1°C
測定精度	±1°C(-10~+100°C) ±2°C(-30~-10°C、 +100~+200°C) ±3°C(+200~+300°C)	電源	LR44ボタン型電池×1個(付属)
サイズ	25(W)×25(D)×200(H)mm	重量	17g(電池含む)
センサーライプ	サーミスタ	サンプリング	約1回/秒
使用温湿度	0~+50°C、80%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-10~+50°C、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命	約2500時間	センサープローブ	Φ3.5×120mm

防水型

測定値を固定表示するHOLD機能付き

防水規格IPX5準拠の防水ペン型温度計

センサーを保護し、携帯に便利なプローブキャップ付き

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.