


品番：EA722CA-52

品名：-40°C～200°C 防水型デジタル温度計



販売価格	3,630円(税抜) / 3,993円(税込)		
カタログ価格	3,630円(税抜) / 3,993円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/27 11:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0814ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5628
測定範囲	-40～220°C	分解能	0.1°C
精度	±1°C(-9.9～+99.9°C) ±2°Cまたは1.5%rdgの大きい方(上記以外)	防水性能	IPX7準拠(水深1mにて30分間耐水、 常温の静水)
電源	CR2450電池×1個(付属)	サイズ	本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:φ3×130mm(先端部: φ2×18mm)
重量	50g	機能	データメモリー(99メモリー)、簡易ストップウォッチ(99分59秒)
温度表示範囲	-50.0～230.0°C(最小表示0.1°C)	表示更新間隔	約1秒毎
オートパワーオフ	約10分、解除可能	温度測定値メモリー数	最大99個までの温度データをメモリー可能
カウントアップタイマー	0:00～99:59(99分59秒)、タイマー 精度±90秒/月	材質	ケース、電池フタ、シースホルダ:ABS樹脂 金属シース:SUS304 表示部プレート:アクリル 操作パネル:PET
付属品	シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書	動作温湿度範囲	0～40°C、75%RH以下(結露しないこと、金属シース部除く)

電池寿命	約2年(周囲温度25℃で連続使用時)	保存温湿度範囲	0~50℃、75%RH以下(結露しないこと)
食品、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます。			
簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位)			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.