

品番 : EA722CB-13B

品名 : -5°C ~ 50°C 冷蔵庫デジタル温度計(マグネット付)



販売価格	3,800円(税抜) / 4,180円(税込)		
カタログ価格	3,800円(税抜) / 4,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/12/16 03:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0826ページ		



## 仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	PC-3310
測定範囲	外部センサー:-50~70°C 内蔵センサー:-5~50°C	精度	±1.0(0.0~40.0°C)、 ±2.0°C(その他)
外部センサー	IPX5準拠(水がかかる環境でも安心してご使用できます。) ※本体は端子保護キャップ取り付け時、または外部センサ接続時の防水 ※センサを水中に入れての使用はできません	電源	単4電池×1本(付属)
コード長	3m	サイズ	67(W)×22(D)×65(H)mm
分解能	0.1°C	サンプリング	約10秒
表示機能	現在温度、最高温度、最低温度の同時表示	使用温湿度範囲	-5~50°C、80%RH以下(結露なきこと)
電池寿命	約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)	材質	本体:ABS樹脂(抗菌材入り)、シリコングム 外部センサー:感温部:SUS304、PE樹脂、コード:PVC樹脂(コード耐熱温度:50°C)
重量	71g(電池含む)	外部センサーサイズ	感温部: φ 5.5×11mm(樹脂部: φ 7.9mm)
付属品	外部センサ固定金具、取扱説明書		

壁掛け、卓上、貼付け(磁石)の3通りの設置可能

現在温度、最高温度、最低温度を常時表示する冷蔵庫用デジタル温度計です。

冷蔵庫内へ本体を設置することが可能です。(冷凍庫内の測定は外部センサをご使用ください。)

管理幅(例:2~5°C)を一目で把握できます。

内蔵センサと外部センサを切り替えて使用が可能

・外部センサ未接続:内蔵センサ(IN)の温度を表示

・外部センサ接続時:外部センサ(OUT)の温度を表示

※外部センサを接続すると、内蔵センサ(IN)から外部センサ(OUT)の表示に自動で切り替わります。

外部センサはフラットケーブルを採用

冷蔵庫、冷凍庫の扉の隙間に通したり挟んだりしやすいよう厚みの少ないフラットケーブルを使用しています。

最高・最低温度の表示

最高温度、最低温度を常時表示します。

最高温度(MAX)、最低温度(MIN)の記憶は下記の操作により開始します。

・電池をセット、または取り替えた場合

・リセットボタンを押した場合

#### 【注意事項】

本体は端子保護キャップ取り付け時、または外部センサー接続時ののみ防水。

外部センサーを水没させてのご使用は出来ません。

外部温度センサーの販売は行っておりません。

トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.