


品番：EA722ZN-15

品名：150℃ 示温材(サーモクレヨン)



販売価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
カタログ価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/15 14:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0832ページ		



仕様

メーカー	日油技研工業	型番	M-150
商品名	サーモクレヨン	指示温度	150℃
色	うす赤	サイズ	φ10×75mm
材質	示温顔料、樹脂		
温度変色なし			
不可逆性			
加熱した物体の温度管理に			
携帯しやすいクレヨン型示温材			
加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。			
溶解性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。			
すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。			
加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。			
着色していますので、温度品種の識別が容易です。			
ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。			
鍛造の温度、金型の温度測定等			

焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理

銀口ウ付、軟口ウ付等その他一般溶接時の温度管理

鉄骨溶接時のパス間温度管理

反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理

プラントの配管等の発熱点検

モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検

煙突、かまど付近の温度管理

金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理

本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。

色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。

※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。

※指示温度に達していない場合は、溶けません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.