品番: EA723A-22

品名: 22mmx 30N.m フレアーナット用トルクレンチ



販売価格	6,020円 (税抜)/ 6,622円(税込)				
カタログ価 格	6,020円(税抜)/6,622円(税込)				
在庫数	最新在庫: 29 (2025/12/16 20:58現在)				
商品入数	1	販売単位	Т		
カタログページ	0016ページ				







握りやすいゴムクリップ

仕様

付属品	21mmアダプター	精度	±3%以内
全長	240mm	口径	22mm
トルク	30N·m	適合フレアナット	3/8" (ϕ 9.53mm)
重量	447g		

エアコン、冷凍機用

フレアーナット用

<使用方法>

1.グリップ中央部を握り、先端中央にも手を添えて、手をこねないように静かに動かして下さい。そうすれば、表示トルクが掛かると、「クリック 感」を」感じ、根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。

2.反動をつけたり、手首をこねては「クリック感」や「音」を見逃す場合があり、動きを止められない為に、過大トルクの原因になりますので、ご 注意下さい。

代替品



EA723-3J 品番

コメント 仕様ご確認下さい。 大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.