品番: EA723A-24

品名: 24mmx 55N.m フレアーナット用トルクレンチ



販売価格	6,360円(税抜)/6,996円(税込)					
カタログ価 格	6,360円(税抜)/6,996円(税込)					
在庫数	最新在庫: 20 (2025/12/16 21:03現在)					
商品入数	1	販売単位	Т			
カタログページ	0016ページ					







握りやすいゴムクリップ

仕様

精度	±3%以内	全長	240mm
口径	24mm	トルク	55N·m
適合フレアナット	1/2" (φ 12.7mm)	重量	468g

エアコン、冷凍機用

フレアーナット用

<使用方法>

1.グリップ中央部を握り、先端中央にも手を添えて、手をこねないように静かに動かして下さい。そうすれば、表示トルクが掛かると、「クリック 感」を」感じ、根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。

2.反動をつけたり、手首をこねては「クリック感」や「音」を見逃す場合があり、動きを止められない為に、過大トルクの原因になりますので、ご 注意下さい。

代替品



品番 EA723-4

コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ