

品番：EA723A-24

品名：24mmx 55N.m フレアナット用トルクレンチ



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,460円(税抜)／7,106円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 6,460円(税抜)／7,106円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 15 (2026/04/01 19:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0016ページ                       |      |   |



握りやすいゴムクリップ

仕様

|          |                |     |       |
|----------|----------------|-----|-------|
| 精度       | ±3%以内          | 全長  | 240mm |
| 口径       | 24mm           | トルク | 55N・m |
| 適合フレアナット | 1/2” (φ12.7mm) | 重量  | 468g  |

|                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| エアコン、冷凍機用                                                                                                                                                                                                      |
| フレアナット用                                                                                                                                                                                                        |
| <p>＜使用方法＞</p> <p>1.グリップ中央部を握り、先端中央にも手を添えて、手をこねないように静かに動かして下さい。そうすれば、表示トルクが掛かると、「クリック感」を感じ、根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。</p> <p>2.反動をつけたり、手首をこねては「クリック感」や「音」を見逃す場合があります、動きを止められない為に、過大トルクの原因になりますので、ご注意ください。</p> |

代替品

|  |                                         |
|--|-----------------------------------------|
|  | <p>品番 EA723-4</p> <p>コメント 仕様ご確認下さい。</p> |
|--|-----------------------------------------|

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.