品番: EA723A-27

品名: 27mmx 65N.m フレアーナット用トルクレンチ



販売価格	9,030円(税抜)/9,933円(税込)				
カタログ価 格	9,030円(税抜)/9,933円(税込)				
在庫数	最新在庫: 97 (2025/12/16 18:18現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログページ	0016ページ				







握りやすいゴムクリップ

仕様

精度	±3%以内	全長	280mm
口径	27mm	トルク	65N·m
適合フレアナット	5/8" (φ15.88mm)	重量	537g

エアコン、冷凍機用

フレアーナット用

<使用方法>

1.グリップ中央部を握り、先端中央にも手を添えて、手をこねないように静かに動かして下さい。そうすれば、表示トルクが掛かると、「クリック 感」を」感じ、根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。

2.反動をつけたり、手首をこねては「クリック感」や「音」を見逃す場合があり、動きを止められない為に、過大トルクの原因になりますので、ご 注意下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.