品番: EA723BK-14

品名:29x75N·m フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)				
カタログ価 格	13,200円(税抜)/14,520円(税込)				
在庫数	最新在庫: 15 (2025/12/13 05:37現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0016ページ				



仕様

メーカー	BBKテクノロジーズ	型番	RTQ-750		
口径×トルク(N·m)	29mm×75	適合フレアナット	5/8"(φ15.88mm)		
全長(mm)	300	精度	±3%以内		
フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。					

規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。

力を緩めると元の状態に戻ります。

トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。

ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々

ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実

R32·R410A用です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.