品番: EA723HC-14

品名:250-1360cN.mトルクドライバー(プリセット/クリーンルーム用)



販売価格	45,200円 (税抜)/ 49,720円(税込)				
カタログ価格	45,200円(税抜)/49,720円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/16 07:58現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0511ページ				





PTFE含浸密閉陽極酸化処理アルミ製ハンドルを使用することにより、組み立て中の精密製品の汚れを防止します。

仕様

トルク範囲(cN·m)	250~1360	全長(mm)	137		
差込六角対辺	1/4"	精度	±6%		
初期設定トルク	250cN.m	重量	325g		
PTFE含浸密閉陽極酸化処理アルミ製ハンドルを使用することにより、組み立て中の精密製品の汚れを防止します。					

トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。

設定したトルクを繰り返し使用できる為、作業者の熟練度に関係なく使用できます。

スリッピング機構により、締め付け不足、締め付け過ぎを解消し、締め付けを完全にコントロールすることができます。

締め付け時の疲労を軽減するソフトリセット機能付き。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.