

品番：EA723HP-6B

品名：80- 400N.m/3/4"DR トルクレンチ(ラチェット式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 60,400円(税抜)／ 66,440円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 60,400円(税抜)／66,440円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 （2025/05/05 17:40現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ |                              |      |   |



＜トルクレンチの種類＞  
・アシスタブル型  
両端する側をあらかじめセットし、トルク値に達した時、音や振動でわかるようにしてアラームを鳴らした状態でトルクを定めます。設定値をこまめにチェックし調整します。  
・ダイヤル型  
トルク値をダイヤル型のメモリで読むようにしたものです。置き針式で調整が容易で、高い精度を実現するトルク値の計測にも使われます。  
・プリセット型  
トルク設定は方向レバーで読み出し、さらに調整し、トルクレンジスターで設定値を確認してから使います。多数のセット等を備える作業に用いられます。



| インチ・ミリ換算表     |                 |
|---------------|-----------------|
| 1/2" ~ 6.35mm | 3/4" ~ 19.05mm  |
| 1/2" ~ 12.7mm | 3/4" ~ 19.05mm  |
| 1" ~ 25.4mm   | 1 1/2" ~ 38.1mm |

差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます。

仕様

|           |       |            |        |
|-----------|-------|------------|--------|
| 差込角       | 3/4"  | トルク範囲(N・m) | 80～400 |
| 最小目盛(N・m) | 10    | 全長(mm)     | 686    |
| 重量        | 2000g | 精度         | ±4%    |

代替品

|  |      |                    |
|--|------|--------------------|
|  | 品番   | EA723MG-61         |
|  | コメント | 100-500N.m/3/4¥"DR |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.