

品番：EA723HR-10

品名：40- 200N.m/1/2"DR トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	42,300円(税抜) / 46,530円(税込)		
カタログ価格	42,300円(税抜) / 46,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/13 01:03現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



(トルクレンチの種類)
●デジタル型
電圧を必要に応じてセットし、トルク測定した時、音や振動で知らせるよう設定し、デジタルディスプレイに測定トルクを表示します。測定値をメモリーに記憶させる機能があります。
●ダイヤル型
トルク値をダイヤルのメーターで読むようにしたものです。直読式で測定値が読みやすい。高精度の測定によるトルク値の計測にも使われます。
●ラチェット型
トルク設定は六角レンチ等を差しこむことで調整し、トルクレンチ本体で設定値を確認して作業します。多数のセット等を同時に作業に向いています。



1/2" = 12.7mm	9/16" = 14.93mm
15/16" = 23.8mm	19/16" = 29.81mm

仕様

精度	±4%		
締付トルク計測用			
両面に差込みがあり左右両方向に使用できます。			
差込角	1/2"	トルク範囲(N・m)	40~200
最小目盛(N・m)	5	全長(mm)	515

代替品

	品番	EA723JG-12
	コメント	1/2"DR/50-240N.mダイヤル式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.