

品番：EA723JA-200

品名：40-200N・m [デジタル]トルクレンチ(モンキーレンチ型)



販売価格	47,800円(税抜) / 52,580円(税込)		
カタログ価格	47,800円(税抜) / 52,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/13 06:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0017ページ0508ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GEK200-W36
商品名	デジラチェ	口径	10~36mm
トルク範囲(N・m)	40~200	最小目盛(N・m)	0.2
全長(mm)	581.2	重量	990g
精度	±3%(測定方向は下あご方向のみ、締付対象の形状は六角のみ精度保証)	電源	リチウム電池(CR2354×1)(付属)
適合パイプ	1/4"~5/8"		

新旧冷媒対応

内蔵のパワーセンサーによって作業姿勢を選ばずに高精度なトルク測定を実現

目標トルク(プリセット値)を5件まで登録可能。

トルク単位換算機能付

締付トルクを光と音でチェック

検査成績表付き

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.