


品番：EA723JB-2

品名：17- 85N・m [デジタル]ラチェットヘッド 交換式・トルクレンチ



販売価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
カタログ価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/11 15:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



ラチェットヘッドとの組み合わせは別

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GEK085-X13
トルク測定範囲	17~85N・m	最小目盛	0.1N・m
全長	213mm	サイズ	B:20mm、L:213mm、 T1:13mm、T2:36mm
重量	340g		

パワーセンサ搭載固定グリップ採用。作業姿勢や習熟度にかかわらず、さらに簡単、ハイレベルなトルク管理が可能となりました。

専用樹脂ケース付きです。(ケースサイズ:W324×D166×H58)

専用樹脂ケースは、ソケットホルダー(別売)にソケットを付けた状態で収納可能です。
(全長200mm、外径32mmを超えるソケット、ビットソケット等は収納できません。)

測定精度	トルク測定範囲内で右ねじ、左ねじ ±4%+1digit (digit=最小表示単位)	測定方向	右ねじ、左ねじ
測定単位	N・m (切替での換算可能 kgf・m、 lbf・in、lbf・ft)	電源	コイン型リチウム電池 (CR2354×1)
設定トルク数	プレセットモード 5件、合否判定モード 1件	オートオフ	約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。

検査成績表付き

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.